

Technické údaje vývojka Pdev

Produkt: PDEV

Popis: PDEV je Rapid Access (RA) vývojka

Použití: vyvolávání sříbrných filmů na výrobu fotopředloh pro elektronický průmysl

Užití v kombinaci s PFIX i ostatními ustalovači RA

Doporučené pracovní podmínky:

Ředění: 1 díl PDEV+2 díly vody

Regenerace :1 díl PDEV +2 díly vody

Vyvolávací čas: 30-35s v závislosti na typu vyvolávacího zařízení

Vyvolávací teplota: 23-35° C

Regenerační poměr: 250ml/m² (50%černá)+2l/24hodin proti zoxidování

Skladovací podmínky: vždy skladujte Pdev v mrazuprostých prostorách

Pokud produkt zmrzne, může dojít k jeho sražení.

Varování: vyvarujte se styku s pokožkou. V případě kontaktu opláchněte důkladně vodou.

Distributor v CZ a SK :

JAMI Electronics s.r.o.

Dubenecká 824,190 12 Praha 9

Tel.281930559, fax 281933015

Tel+fax. Sklad Běchovice: 281933015

Mobil: 603716490

www.jamiel.cz

e-mail: jamiel@mbox.vol.cz